

UNICA 860 / 520

ПРОСТО ШЕДЕВР В ОПЕРАЦІЙНІЙ ЗАЛІ.

Компанія Rimsa в моделях серії Unica поєднала найкращі технології, що дозволяє світлу поширюватись без відблисків та створює комфортні умови роботи в операційних. Завдяки інноваційній технології подвійного відбиття 2R маємо кращий безтіньовий ефект, максимізацію світловипромінювальної поверхні та світло без відблисків.





UNICA520+520



UNICA520+520+DY2



UNICA520PI



UNICA520SO



UNICA520SO+DY1



UNICA860+520



UNICA860+520+DY2



UNICA860SO



UNICA860SO+DY1

Характеристики

860

520

Інтенсивність світла на відстані 1м (Ес)	160.000 lux	160.000 lux
Діаметр купола	86 см	52 см
Колірна температура	7 режимів: 3.800 - 5.000K	7 режимів: 3.800 - 5.000K
Індекс передачі кольору (CRI)	97 Ra	96 Ra
Регулювання діаметру	Електронне	Електронне
d10 діаметр світлового поля при 10% інтенсивності світла Ес	230 мм	210 мм
Діаметр світлового поля змінюється від - до	210 - 380 мм	210 - 350 мм
Глибина освітлення IEC 60601-2-41 (L1+L2) при 60%	510 мм	490 мм
Глибина освітлення IEC 60601-2-41 (L1+L2) при 20%	850 мм	1030 мм
Опроміненість Ее коли освітлення досягає максимального рівня	580 Вт/м²	580 Вт/м²
Співвідношення між опроміненістю Ее і освітленістю Ес	3,68	3,68
Середня тривалість роботи світлодіоду	> 60.000	> 60.000
Контроль інтенсивності світла	25 - 100 %	25 - 100 %
Споживана потужність	120 Вт - 130 ВА	53 Вт- 60 ВА

Директива 93/42/ЕЕС - Норма IEC 60601-2-41

КЛЮЧОВІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



АКСЕСУАРИ



ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00

info@ren-med.com.ua, www.ren-med.com.ua